

品番：EA764A-117

品名：1.2m ソケット付USBシガーチャージャー(TypeA/C)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,700円(税抜)／5,170円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 4,700円(税抜)／5,170円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/05/18 22:48現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2520ページ                      |      |   |



最大20Wの高出力でiPhoneなどのスマートフォンを急速充電できる、カーチャージャー。アクセサリソケット付き。12V/24V車対応。ケーブルタイプ。

仕様

|                |                                                                                                                                                                                               |           |              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| メーカー           | サンワサプライ                                                                                                                                                                                       | 型番        | CAR-CHR82CPD |
| コネクタ           | (入力)シガープラグ(出力)アクセサリソケット、USB Type-Cコネクタ メス、USB Aコネクタ メス                                                                                                                                        | 定格入力      | DC12V/24V    |
| 定格出力           | 【アクセサリソケット+USB(最大出力)】DC12V車/合計96W、DC24V車/合計168W【アクセサリソケット】DC12V車/12V/6A(最大72W)、24V車/24V/6A(最大144W)【USB Type-Cポート】5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(最大20W) ※接続する機器により自動で切り替わります。【USB Aポート】5V/2.4A(最大12W) | 電源        | アクセサリソケット    |
| ケーブル長          | 1.2m                                                                                                                                                                                          | USB Aポート数 | 1ポート         |
| USB Type-Cポート数 | 1ポート                                                                                                                                                                                          | ソケット数     | 1個           |
| サイズ            | W59.3×D52.9×H31.5mm                                                                                                                                                                           | 重量        | 約94g         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |      |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| セット内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 本体、両面テープ、取扱説明書・保証書                                                                                                            | 対応車種 | DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。 |
| 充電対応機器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 【USB Type-Cポート】USB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット【USB Aポート】各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 |      |                                                                       |
| USB Power Delivery規格に対応したUSB Type-CポートとUSB Aポート、アクセサリソケットを搭載したカーチャージャーです。                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |      |                                                                       |
| USB Type-Cポートは、最大20WまでのUSB PD出力に対応し、PD充電に対応するスマホ、タブレットに最大12Vの高出力で急速充電ができます。                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |      |                                                                       |
| USB Aポートは、最大5V/2.4Aまでの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で充電が行えます。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |      |                                                                       |
| アクセサリソケットを1口搭載しているので、本製品を接続してもドライブレコーダーなどのソケット給電機器の接続が可能です。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |      |                                                                       |
| 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |      |                                                                       |
| アクセサリソケットの最大出力は、12V車は12V/6A(96W)、24V車は24V/6A(144W)です。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |      |                                                                       |
| USBポート、アクセサリソケット合わせて、12V車は最大96W、24V車は168Wまでの出力が可能です。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |      |                                                                       |
| <p>付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けできます。</p> <p>《ご注意》※最大出力値を上回る出力を必要とする機器の接続はできません。※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※USB Power Delivery充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※USB充電ケーブルは付属していません。※純正ケーブル、またはUSB規格認証品のケーブルを使用してください。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。</p> |                                                                                                                               |      |                                                                       |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.