

品番：EA764A-120A

品名：USBシガーチャージャー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,280円(税抜) / 1,408円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,280円(税抜) / 1,408円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/04/30 00:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2459ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|--------------------------------------|---------|------------|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CAR-CHR73U |
| 入力電圧 | DC12V/24V | 出力電圧 | DC5V |
| サイズ | 25.2×59×25.2(H)mm | 重量 | 約20g |
| 対応機種 | 各種スマートフォン・タブレット ・iPad・iPhone・iPod | USBポート数 | 1 |
| プラグ形状 | USB Aコネクタ メス×1 | | |

USB充電ポート1ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等の充電ができるチャージャーです。

最大2.4Aの出力での充電が可能です。

12V・24V車どちらにも対応しているので、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.