

品番 : EA764A-121

品名 : USBシガーカーチャージャー(USB Aコネクタ×2ポート -ト)



販売価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
カタログ価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/17 06:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2521ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CAR-CHR74U
入力電圧	DC12V/24V	出力電圧	DC5V
サイズ	25.2×59×25.2(H)mm	重量	約22g
対応機種	各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器	USBポート数	2
プラグ形状	USB Aコネクタ メス×2		

シガーソケットに接続すると点灯する通電LED付きです。

高性能ICが端末を自動で識別し、最適な出力で充電します。

USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。

12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.