品番：EA764A-122

品名：USBｼｶﾞｰﾁｬｰｼﾞｬｰ(USB Aｺﾈｸﾀx3ﾎﾟｰﾄ)

販売価格	2,000円（税抜）／ 2,200円（税込）			
カタログ価格	2,000円（税抜）／2,200円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/17 12:39現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				

車のシガーソケットでスマホやタブレットなどが3台同時に充電できる、カーチャージャー。3ポートタイプ。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CAR-CHR79U
コネクタ（入力）	シガープラグ	コネクタ（出力）	USB Aコネクタ メス
ポート数	USB Aポート×3	定格入力	DC12V/24V
定格出力	DC5V/4.8A　※ポート1/最大2.4A　ポート2・ポート3合計/最大2.4A	サイズ	W23.5×D72.3×H32.4mm
重量	28g	対応機種	各種スマートフォン・タブレット iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
USB充電ポートを3ポート搭載し、スマートフォン3台・タブレット2台を同時に充電できるカーチャージャーです。			
1ポートあたり最大2.4A、3ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。※2ポート以上同時に充電する場合、ポート2、ポート3は2ポート合計で最大2.4Aの出力が可能です。			
接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。			
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 ＜ご注意＞※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。※定格出力以上の出力を要求する機器を接続した場合、充電を中止します。			

代替品

品番　EA764A-121

コメント　ポート数：2個

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.