

品番 : EA764A-124

品名 : USBシガーサーチャージャー(USB Aコネクタ+type Cコネクタ)



販売価格	8,520円(税抜) / 9,372円(税込)		
カタログ価格	8,520円(税抜) / 9,372円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 15:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2521ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CAR-CHR77PD
入力電圧	DC12V/24V	出力電圧	DC5V
サイズ	28.4×85×47.9(H)mm	重量	約38g
USBポート数	2	付属品	USB Type-Cケーブル(約1m) ※USB-IF認証品
プラグ形状	USB Type-Cコネクタ メス ×1 ポート、USB Aコネクタ メス ×1 ポート		

USB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cポートと、従来のUSB Aポートを搭載したカーチャージャーです。

USB Type-Cポートは、最大45WまでのUSB PD出力に対応し、PD対応機種へは最大20Vの高出力で急速充電ができます。

USB PD対応のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンの充電が可能です。

USB Aポートは、DC5V/2.4Aまでの出力での充電が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。

12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。

Nintendo Switchを、純正アダプタと同等の充電スピードで充電することができます。

接続機器を自動で認識し、機器に合わせた最適な電流を供給する、「スマートIC」を内蔵しています。

代替品

	品番 EA764A-124A コメント ケーブル無仕様
---	--------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.