

品番：EA764A-124A

品名：USBシガーチャージャー(USB Aコネクタ+type Cコネクタ)



販売価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
カタログ価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 03:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2459ページ		



最大67WまでのUSB PD出力に対応

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CAR-CHR83CPD
コネクタ	入力/シガープラグ 出力/USB Type-Cコネクタ メス ×2 ポート、USB Aコネクタ オス ×1ポート	定格入力	DC12/24V
定格出力	<p>【USB Type-C(USB-C1)】 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、 DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大 67W) ※接続する機器により自動で切り替わ ります。 ※1ポート接続時の最大出力数値で す。</p> <p>【USB Type-C(USB-C2)】 DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V /1.67A(最大20W)</p> <p>【USB Aポート】 DC5V/3A、DC9V/2A、DC10V/2. 25A、DC12V/1.5A(最大22.5W)</p> <p>【接続時の出力について】 C1・C2・A接続時/C1 45W、C2とAを 足して15W C1・C2接続時/C1 45W、C2 20W C1・A接続時/C1 45W、A 22W C2・A接続時/合計15W</p>	最大出力	67W

使用電源	アクセサリソケット	USB Type-Cポート数	2ポート
USB Aポート数	1ポート	認証規格	Power Delivery 2.0
セット内容	取扱説明書、保証書(パッケージに印刷)	サイズ	W25×D73×H41mm
重量	約36g	対応車種	DC12V/24V マイナスアース車 ↓※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。
充電対応機器	【USB Type-Cポート】 USB Power Delivery 67Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット・ノートパソコン 【USB Aポート】 各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器		

USB PD (Power Delivery) 規格に対応したカーチャージャーです。

Type-Cポート×2、USB Aポート×1の計3ポートを搭載しています。

USB Type-Cポート(USB-C1)は、最大67WまでのUSB PD出力に対応しています。  
※USB-C1を1ポート接続使用時

USB Type-Cポート(USB-C2)は、最大22.5Wまでの最大出力に対応しています。

USB PD対応のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンの充電が可能です。

USB Aポートは、DC5V/3Aまでの出力での充電が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。

12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。

- ・C1・C2・A接続時/C1 45W、C2とAを足して15W
- ・C1・C2接続時/C1 45W、C2 20W
- ・C1・A接続時/C1 45W、A 22W
- ・C2・A接続時/合計15W

※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。

※充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。

※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。

※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.