

品番：EA764A-180B

品名：USB2.0 カードリーダー-(CFカード用)



販売価格	2,100円(税抜) / 2,310円(税込)		
カタログ価格	2,100円(税抜) / 2,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/06/18 20:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1970ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ADR-CFU2H
コネクタ	USB Type-A	インターフェイス	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
スロット	コンパクトフラッシュ×1	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、Vista・XP-2000(SP3以降)、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.1.2~10.11、Chrome OS
ケーブル長	30cm	サイズ	62.6(W)×43.4(D)×15(H)mm
重量	36.5g	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン NEC PC98-NXシリーズ Apple Macシリーズ Chrome OS搭載パソコン ※USBポート(Aコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。
消費電流	動作時: 220mA (MAX)	環境条件	動作時温度: 0~45℃(結露なきこと) 保管時温度: -20~60℃(結露なきこと)

UDMAコンパクトフラッシュに最適なカードリーダーです。

奥行きのあるコネクタを採用しているので安心して使用できます。

フタ付きなので使用しないときのホコリ防止になります。

コンパクトフラッシュ256GBに対応しています。

USB2.0/1.1に対応しています。

Windows&Mac両対応です。

ドライバ不要の簡単接続です。

<注意事項>

※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。

※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載し、Mac OS X(10.2.7以降)をインストールした機種が必要です。

※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。

※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。

※マイクロドライブは消費電力が大きいため、接続パソコン、USBハブなどによっては、供給電力不足により使用できない場合があります。

※本製品のみでのご使用はできません。

※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.