

品番：EA764A-207

品名：耳かけ式ヘッドセット



販売価格	4,460円(税抜) / 4,906円(税込)		
カタログ価格	4,460円(税抜) / 4,906円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 10:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1862ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BTMH61BK
サイズ(W×D×H)mm	74×36×21	重量(g)	約17
周波数範囲	2.402～2.480GHz	通信距離	最大約10m
充電時間	約2時間	連続通話時間	約7時間
付属品	充電用USBケーブル、外付けマイク、イヤピース(S・M・Lサイズ・各1個)、取扱説明書・保証書	接続方式	Bluetooth
送信出力	Class2	再生周波数帯域	20～20000Hz
適合規格	Bluetooth 5.3	マイク感度	-42±3dB
伝送方式	GFSK	対応プロファイル	HSP、HFP、A2DP、AVRCP
マイク指向性	無(全)指向性(外付けマイクは単一指向性)	充電ポート	USB Type-C
電源	リチウムポリマーバッテリー 充電時間/約2時間	対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなど ※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。

連続音楽再生最大時間/約6時間
連続通話最大時間/約7時間
連続待受最大時間/約60時間

※音楽再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。
※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。
※Bluetooth Ver5.2/5.1/5.0/4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。
※class1の機器との接続も可能です。

単一指向性の外付けマイク付きです。

ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。

外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。

口元にマイクが来るので安心して通話ができます。

柔らかいイヤーフックなので耳を痛めにくいです。

イヤーフックを回転することで、左右どちらの耳でも装着することができます。

マルチポイントに対応しており、2台どちらかの機器に着信があっても1台のヘッドセットで受け取ることができます。

充電用のType-C - USB Aケーブルを付属しています。パソコンのUSBポートや、お手持ちのAC充電器などに接続するだけで充電が可能です。

外出先でも使いやすい取り外せる口元マイク付き片耳ヘッドセット。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.