

品番：EA764A-222

品名：[10ポート] USB充電器(高耐久/ブラック)



販売価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
カタログ価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 05:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1875ページ		



タブレット、スマートフォンなどのモバイル機器を最大10台まとめて充電できる10ポートUSB充電器。

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ACA-IP68
サイズ	W159×D106×H35mm	重量	約480g
定格出力	DC5V/20A(10ポート合計最大) DC5V/2A(1ポートあたり最大)	定格入力	AC100V 50/60Hz
ポート数	10	電源コード長	1m
プラグ形状	2P	付属品	AC電源コード・取扱説明書

最大10台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、合計最大出力20Aに対応した高出力タイプのUSB充電器です。

USB出力は1ポートあたり最大2Aまで対応しており、最大10台のUSB充電対応機器を同時に充電することができます。※本製品にはUSB充電用ケーブルは付属していません。ご使用になる機器に対応したUSB充電用ケーブルを別途ご用意ください。

日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.