

品番：EA764A-223

品名：[22ポート] USBハイパワー充電器(ブラック)



販売価格	92,500円(税抜) / 101,750円(税込)		
カタログ価格	92,500円(税抜) / 101,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 04:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1875ページ		



iPadやタブレット、スマートフォンなどのモバイル機器を最大22台まとめて充電できる22ポートUSB充電器。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ACA-IP72
サイズ	W287×D260×H60mm	重量	約3.05kg
定格出力	DC5V/52.8A(22ポート合計最大) DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)	定格入力	AC100V 50/60Hz
ポート数	22	電源コード長	1m
付属品	AC電源コード、取扱説明書(保証書付き)		

iPadやタブレット、スマートフォンなどのモバイル機器を最大22台まとめて充電できる22ポートUSB充電器。

USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、22ポート同時に2.4A出力ができる高出力ハイパワータイプです。

iPadやタブレットなどを最大22台同時に充電することができるので、22台、44台収納のタブレット保管庫にも最適です。※本製品にはUSB充電用ケーブルは付属していません。ご使用になる機器に対応したUSB充電用ケーブルを別途ご用意ください。

災害時に避難所などスマートフォンの充電希望者が多い場合にも、1つのコンセントからスマートフォン22台まとめて充電できるので最適です。


電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。

本体の温度上昇を抑える冷却ファンを搭載しています。

一括電源スイッチ付きで一度に22ポートのON・OFFが可能です。

過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。

代替品

	<p>品番 EA764A-222</p> <p>コメント ポート数:USB A×10</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.