

品番：EA764A-225

品名：[ 6ポ -ト ] USB充電器(ホワイト)



販売価格	13,900円(税抜) / 15,290円(税込)		
カタログ価格	13,900円(税抜) / 15,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 14:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1875ページ		



タブレット、スマートフォンなどを最大6台まとめて充電できるUSBPD規格20Wの出力に対応したUSBType-C充電器

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ACA-PD98
プラグ形状	2P	USBポート数	6ポート
使用温度範囲	5~35℃	セット内容	本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書
定格入力	AC100-240V 50/60Hz	定格出力電圧/電流	DC5V/3A、DC9V/2.22A(1ポート最大20W) 【複数ポート同時使用時】 DC5V/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大) DC5V/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大) DC5V/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大)
USB PD	対応	USB出力端子形状	USB Type-C
合計最大出力	72W	USB PD最大対応出力	20W
電源	本体内蔵型	ON・OFFスイッチ	あり
サイズ	W145×D130×H32mm	重量	約410g
ケーブル長	1.2m	対応機種	USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での

充電に対応したスマートフォン、タブレットなどのUSB充電機器  
※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。

最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、6ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。

USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているため、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。

各ポートごとに充電状態が確認できる充電表示LED付きです。

ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。

過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。

電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.