

品番：EA764A-229

品名：Bluetoothヘッドセット(骨伝導/両耳/ヘッドバンド)



販売価格	19,000円(税抜)／20,900円(税込)		
カタログ価格	19,000円(税抜)／20,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/12 10:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



耳をふさがず周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセット、ノイズキャンセル付

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BTSH69BK
適合規格	Bluetooth 5.3	伝送方式	GFSK
通信距離	最大約10m ※使用環境によって異なります。	周波数範囲	2.402～2.480GHz
送信出力	Class2	対応プロファイル	A2DP、AVRCP、HFP
対応コーデック	SBC	電源	リチウムポリマーバッテリー
充電時間	2時間 P-BT-KB1のケーブルで充電可能です。	連続再生最大時間	8時間
連続通話最大時間	10時間	連続待受最大時間	180時間
再生周波数帯域	20～20000Hz	マルチポイント	対応
SCMS-T	非対応	防水規格	IPX6
マイク感度	-38dB	マイク指向性	単一指向性

充電ポート	専用端子	接続方式	Bluetooth
サイズ	約W139×D110×H48mm	重量	約34g
セット内容	製品本体、充電用USBケーブル、耳栓×2、取扱説明書（保証書）	対応機種	Bluetooth Ver.5.3以下のBluetoothデバイスに対応 Bluetooth対応のスマートフォン、携帯電話、パソコン、タブレットなど ※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること ※音楽やワンセグ再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。 ※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。 ※Bluetooth Ver 4.2/4.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。 ※class1の機器との接続も可能です。

耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。
物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。
オフィスや学校ではWEB会議やオンライン授業で使え、周囲の人から声をかけられてもスムーズな対応が可能で作業効率もアップします。
イヤホン部分が可動するので、音が聞こえにくい場合や、ヘッドセットが外れやすい場合などに調節することができます。
IPX6対応で作業時の発汗や、水を使う作業現場での使用でも安心して使用できます。洗うこともできるので清潔に保つことができます。
口元に来るロングマイクが声をしっかり拾うので、声が入っているかどうか気にする必要がありません。
単一指向性マイクで集音範囲を限定し、さらにノイズキャンセルで周囲の騒音を低減することでより通話を快適に行うことができます。
8時間連続使用できるので、長時間の会議や通話でもバッテリー切れの心配なく使用できます。
充電端子がマグネットになっているのでケーブルをくっつけるだけで簡単に充電できます。 抜き差しが必要がないので耐久性が高く、充電端子から内部に水が入りにくいので防水性能も高くなっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.