

品番：EA764A-232

品名：ネックスピーカー(ワイヤレス)



販売価格	14,200円(税抜) / 15,620円(税込)		
カタログ価格	14,200円(税抜) / 15,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/29 14:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ウェアラブルネックスピーカーとネックバンドイヤホンの2つの使い方ができるBluetoothヘッドセット!

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BTSH54BK
サイズ(W×D×H)mm	155×180×27	重量(g)	約94
周波数範囲	2,402～2,480GHz	通信距離	最大約10m
電源	リチウムポリマーバッテリー	充電時間	約3.5時間
連続再生最大時間	イヤホン/23時間スピーカー/5時間	連続通話最大時間	イヤホン/25時間スピーカー/8時間
連続待受最大時間	約260時間	付属品	イヤピース、充電用USBケーブル
カラー	ブラック	対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン
送信出力	Class2	適合規格	Bluetooth 5.0(Class2)
伝送方式	GFSK	対応プロファイル	HSP、HFP、A2DP、AVRCP
周波数帯域	20～20,000Hz		

ウェアラブルネックスピーカー/ネックバンドイヤホンの2つの使い方ができます。

イヤホンを出すとイヤホンでの音声出力、イヤホンを収納するとスピーカーの音声出力に簡単に切り替えができます。

周りに人がいない時はスピーカーモード、周りに人がいる時はイヤホンモードなど使用する場合によって使い分けができます。

コンパクトに折りたたんで収納できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.