

品番：EA764A-233

品名：ウェアラブルスピーカー(防水)



販売価格	10,600円(税抜)／ 11,660円(税込)			
カタログ価格	10,600円(税抜)／11,660円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/07/10 08:24現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				

イヤホンにはない開放感にあふれ「音を身に着ける」をコンセプトにした新しいBluetoothウェアラブルネックスピーカー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-SPBT4BK
電源	内蔵リチウムイオン電池(容量/800mAh)、またはUSBポートより給電 (DC5V 1A)	サイズ(W×D×H)mm	223×205×88
重量(g)	190	周波数特性	90Hz～18000Hz
通信距離	約10m	実用最大出力	3W(1.5W+1.5W)
マイク	無(全)指向性マイク	スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカーシステム
スピーカーサイズ	1.2インチ(直径 33mm)	JIS保護等級	IPX5
送信出力	Class 2	適合規格	Bluetooth Ver 5.0

肩に乗せるだけの簡単装着で耳を塞がないため長時間音楽などを聴いても耳への負担が少ないウェアラブルスピーカーです。

音声が耳に対して適切に届くようスピーカーユニットの位置と角度にこだわりました。小音量でも明確に聴き取ることができ音楽を楽しむことができます。

ワイヤレスなのでどこでも自由に移動することができ、耳をふさがないので周りの環境音も取り込みながら音楽を楽しむことができます。

別売りのBluetooth送信機(MM-BTAD5/テレビ用)を使用することでテレビの音声をワイヤレスで聴くことも可能です。※Bluetooth非搭載パソコンを使用の際はBluetoothアダプタMM-BTUD45・MM-BTUD46をご覧ください。

装着のしやすさ、首元への負担を軽減するため軟らかいシリコン製のネック部を採用しています。

生活防水IPX5に対応しておりキッチンや水回りでの使用、運動中にもお使いいただけます。

重量はわずか190gで長時間の装着でも快適にご使用いただけます。

高感度マイクを先端部に内蔵しておりスマートフォンのハンズフリーマイクとしても使用できます。

microSDカードスロットも搭載しており、microSDカードに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。＜ご注意＞※パソコンとのBluetooth接続時にご使用になるアプリ・ソフトウェアによっては音量調整できないことがあります。パソコン側の音量調整でご利用ください。

イヤホンにはない開放感にあふれ「音を身に着ける」をコンセプトにした新しいBluetoothウェアラブルネックスピーカー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.