

品番：EA764A-27G

品名：メモリカードリーダー(USB2.0対応)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,290円(税抜) / 2,519円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,290円(税抜) / 2,519円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/25 12:06現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1929ページ                      |      |   |



ミニマムサイズで持ち運びに最適

ケーブルレスの直挿しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです

#### 仕様

|        |  |                       |  |
|--------|--|-----------------------|--|
| メーカー   | エレコム   | 型番                    | MR-D205BK  |
| コネクタ   | USB Type-A   | インターフェイス              | USB2.0/1.1   |
| 対応OS   | Windows 11/Windows 10、<br>macOS Monterey 12/macOS Big<br>Sur 11.0/macOS Catalina 10.15 | 対応メディア (SDメモリ<br>カード) | SD、SD(HighSpeed,ProHighSpeed,<br>Class2・4・6・10)、Wii・DSi用、SDHC<br>(Class2・4・6・10,UHS-I,UHS-II※1)、<br>SDXC(Class10,UHS-I)、miniSD※2、<br>miniSDHC (Class2・4・6)※2<br>TransFlash、microSD、microSDHC<br>(Class2・4・6・10,UHS-I)、<br>microSDXC(UHS-I)<br>※1)読み出し・書き出し時のデータ転<br>送速度はSDHCメモリカードUHS-Iで<br>の速度になります。<br>※2)別途専用アダプタ必要 |
| サイズ    | 18(W)×59(D)×9(H)mm   | 色                     | ブラック   |
| 最大転送速度 | USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論<br>値)  | スロット数                 | 2  |
| 動作環境   | 温度5~40℃、湿度30~80%(結露な<br>きこと)   |                       |  |

ミニマムサイズで持ち運びに最適。ケーブルレスの直挿しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。

SDXCメモ리카ードやSDHCメモ리카ードなどの高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。

33種類のメディアを読み書きでき、アダプターを使用すればさらに5種類のメディアを読み書き可能です。

スマートフォン・携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモ리카ードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。

メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。

USBコネクタ部にはゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。

キャップ部分にはマグネットを内蔵していますので、パチッと閉まります。  
※磁石を使用していますので、磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)には近づけないでください。

専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.