品番: EA764A-317

品名:7.5W ワイヤレス充電器(MagSafe対応iPhone用)



| 販売価格       | <b>7,510円</b> (税抜)/ 8,261円(税込)      |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 7,510円(税抜)/8,261円(税込)               |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>1</b> (2025/08/06 10:45現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ    | 1928ページ                             |      |   |  |  |





















## 仕様

| メーカー   | エレコム  | 型番     | W-MS02BK   |
|--------|---|--------|--|
| 規格     | MagSafe                                     | サイズ    | 90(W)×90(D)×145(H)mm   |
| 重量     | 約290g(ケーブル、コネクター含む)                         | 入力     | 最大18W(USB Power Delivery<br>対応)  |
| 入力端子   | USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラ<br>グ (ケーブルー体型) | 送電電力   | 7.5W(最大)   |
| 対応機種   | MagSafe規格に対応した、iPhoneシ<br>リーズ<br>※2022年1月現在 | LED発光色 | 通電:青3秒点灯、待機:消灯、充電中:<br>赤点灯、充電完了:青点灯、エラー時:<br>赤青点滅<br>※機種によっては充電完了時にLEDの<br>色が変化しない場合があります。 |
| ケーブル長  | 約150cm                                      | ケーブル仕様 | 本体一体型 USB Type-C(TM)<br>(USB-C(TM)) プラグケーブル  |
| ケーブル色  | ブラック  | 使用温度範囲 | 0℃~35℃   |
| 使用湿度範囲 | 10%~85%                                     |        |  |

MagSafe対応iPhoneシリーズをマグネットで固定でき、7.5Wで充電ができるワイヤレス充電器です。

縦置き・横置きどちらでも対応し、充電しながら着信確認や動画視聴ができます。

Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクターの水濡れによるショートの事故を抑制します。

マグネットによりコイル位置が合うので、効率よく充電可能です。

充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。

台座部に重りを内蔵しているので、安定してスマートフォンを置くことができます。

異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。

MagSafe対応ケースをつけたまま充電することも可能です。

※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。

※本製品は防水構造ではありません。

※本製品の充電出力は7.5Wです。MagSafe規格15Wの充電には対応しません。

※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくにはUSB Power Delivery18W以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。

## 代替品



品番 EA764A-316

コメント

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.