品番: EA764A-34B

品名:メモリリーダライタ(48メディア/USB2.0対応)



販売価格	1,440円 (税抜)/ 1,584円(税込)				
カタログ価格	1,440円(税抜)/1,584円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/27 00:59現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1969ページ				













主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現 持ち運びに便利なケーブルー体タイプの小型メモリリーダライタ

仕様

メーカー	エレコム	型番	MR-A39NBK
コネクタ	USB Type-A	インターフェイス	USB2.0
対応OS	Windows 11/10/8.1/8/7(SP1) /Vista(SP2)、macOS Ventura 13 /macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※ 各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。	対応メディア(SDメモリ カード)	SD(HighSpeed,ProHighSpeed, Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC (Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-II)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、 microSD(UHS-I)、microSDHC (Class2,4,6,10)、microSDXC (※)別途専用アダプタ必要
対応メディア(マルチメ ディアカード)	MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※ (※)別途専用アダプタ必要	対応メディア(メモリース ティック)	MS(マジックゲート,マジックゲート HighSpeed,メモリーセレクト機能付)、 MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マ ジックゲート,マジックゲート HighSpeed)、MSPRO Duo (HighSpeed,MARK2)、MSPRO- HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2) ※、PSP(R)用MSDuo (※)別途専用アダプタ必要
対応メディア(コンパクト フラッシュ)	コンパクトフラッシュ(Typel)(3.3V)、コ ンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)、コ ンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイク	カラー	ブラック

	ロドライブ		
サイズ	59(W)×35(D)×13(H)mm	重量	約35g
最大転送速度	USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論 値)	スロット数	4
ケーブル長	0.5m	電源電圧	5V
動作環境	温度5~40℃、湿度30~80%(結露な きこと)		

48種類の多彩なメディアに対応、アダプタを使用すればさらに6種類のメディアを読み書き可能です。(アダプタは付属していません)

携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。

SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しながらコンパクトサイズを実現したメモリリーダライタです。

外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 Macintoshにも対応しています。

ケーブルを紛失する心配のないケーブル一体タイプです。

SDXCメモリーカードやSDHCメモリーカード、PRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。

USB2.0(ハイスピード)に対応しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.