

品番：EA764A-46C

品名：メモリーリーダー(USB3.2 Gen1対応)



販売価格	5,160円(税抜) / 5,676円(税込)		
カタログ価格	5,160円(税抜) / 5,676円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/02 04:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1969ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	MR3C-D207BK
インターフェイス	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) / USB2.0 / USB1.1	最大転送速度	USB 5Gbps/5Gbps(理論値)、 USB 2.0/480Mbps(理論値)、 USB 1.1/12Mbps(理論値)
コネクタ形状	USB Type-C(TM)プラグ、USB3.0-Aプラグ	スロット数	2
サイズ	幅約18mm×奥行約76mm×高さ約10mm ※キャップ含む	重量	12g
対応OS	Windows:11/Windows 10 macOS:Ventura 13/macOS Monterey 12 iPadOS:16 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。	対応メディア(SDメモリーカード)	1:SD、SD(HighSpeed、ProHighSpeed、Class2・4・6・10)、SDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、SDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2) 対応メディア(SDメモリーカード) 2: microSD、microSDHC (Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II ※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II ※2) ※1)読み出し・書き出し時のデータ転

			送速度はUHS-I micorSDHCメモリーカードでの速度になります。 ※2) 読み出し・書き出し時のデータ転送速度はUHS-I microSDXCメモリーカードでの速度になります。
カラー	ブラック	動作環境	温度5～40℃、湿度30～80%(結露なきこと)
保証期間	1年間		

USB最新規格であるUSB Type-Cコネクタを搭載したメモリーリーダーです。

2つのスロットを搭載

SDメモリーカードスロットとmicroSDカードスロットの2つのスロットを搭載しています。
SDメモリーカードとmicroSDカードの同時利用が可能です

ケーブルレスでUSB Type-C(TM)コネクタとUSB-Aコネクタの両方に直挿しできるタイプのカードリーダーです。

※USB Type-C(TM)コネクタとUSB-Aコネクタを同時に接続することはお止めください。故障の原因となります。

高速で大容量のSDXCメモリーカードに対応

SDメモリーカードスロットは、SDHCメモリーカードに加え、高速で大容量のSDXCメモリーカードに対応しています。

ストラップホール装備

携帯に便利なストラップホールを装備しています。
※本製品にストラップは付属していません。

microSDカードもそのまま挿し込み可能

microSDカードスロットは、スマートフォンやタブレットの多くに採用されているmicroSDカードも、アダプターなしでそのまま挿し込み可能です。

ゴミやホコリの浸入を防ぐキャップが付いています。

外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。

アクセスランプ装備

メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。

USBポートに接続するだけですぐに使用可能

専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.