

品番：EA764A-68A

品名：78x195x113mm スマートフォン用車載ホルダー-(吸盤式)



販売価格	2,770円(税抜)／3,047円(税込)		
カタログ価格	2,770円(税抜)／3,047円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/29 04:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2459ページ		



吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CAR-HLD13BK
対応サイズ	7～11インチ程度のタブレット 厚さ約15mm以下のスマートフォン	サイズ	短アーム装着時:78×195×113(H) mm 長アーム装着時:78×250×113(H) mm 吸盤:約φ78mm
重量	短アーム装着時:約180g 長アーム装着時:約188g	耐荷重	0.5kg
カラー	ブラック	材質	メインの材質:ABS ホルダー前面:EVA ホルダー上下の滑り止め:シリコン
付属品	吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸 盤取り付けプレート		

タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。

真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。

長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。

ボールジョイント構造により、タブレットやスマートフォンをお好みの角度で使用することができます。			
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けすることができます。			
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。			
接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。 ※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。			
サイズ(W×D×H)mm	短アーム装着時/約 W78×D195×H113mm、 長アーム装着時/約 W78×D250×H113mm、吸盤/直径 約78mm	重量(g)	短アーム装着時/約180g、長アーム装着時/約188g
適用スマートフォン/タブレットサイズ	7～11インチ程度のタブレット、厚さ約 15mm以下のスマートフォン		
吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.