

品番：EA764A-84D

品名：[2ポート]スマートフォン・タブレット用AC充電器



販売価格	3,710円(税抜) / 4,081円(税込)		
カタログ価格	3,710円(税抜) / 4,081円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 04:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポートを搭載し、スマートフォンを2台同時に充電できるAC充電器

仕様

メーカー	エレコム	型番	MPA-AC11433BK
対応機種	USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 33W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大32Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ	ポート数	2ポート
コネクタ形状	USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1	定格入力電圧	AC100~240V (50/60Hz)
定格入力電流	1.2A	定格出力電圧	<単独接続> USB Type-Cポート:5V/9V/15V/20V、 USB-Aポート:5V <同時接続> USB Type-Cポート:5V/9V、 USB-Aポート:5V
定格出力電流	<単独接続> USB Type-Cポート:5V時3A/9V時3A/15V時2.2A/20V時1.65A、 USB-Aポート:2.4A <同時接続>	定格出力電力	<単独接続> USB Type-Cポート:最大出力33W、 USB-Aポート:最大出力12W <同時接続> 合計最大32W USB Type-Cポート:20W USB-Aポート:12W

	USB Type-Cポート:5V時3A/9V時 2.22A USB-Aポート:ト2.4A		
サイズ	42(W)×30(D)×39(H)mm	重量	約76g
カラー	ブラック	使用温度範囲	0℃～25℃
最大33W出力のUSB Power Deliveryに対応し、MacBook Airなどのモバイルノートパソコンの充電も可能、USB-Aポートは、最大出力12W			
GaN(窒化ガリウム)IIにより小型化を実現			
手のひらに隠れるほど小さく外出や出張などの際の持ち運びに便利			
電源プラグは折りたたみ可能			
USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載			
USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応			
本製品はUSB-IFのテストと同等のテストを当社独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性			
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用			
電気用品安全法(PSE)の認証品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.