

品番：EA764AA-164

品名：[単3x2本] ワイヤレスマウス(エルゴトラックボール)



販売価格	9,290円(税抜) / 10,219円(税込)		
カタログ価格	9,290円(税抜) / 10,219円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/03 00:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1866ページ		



手首や肘の負担を軽減できる人間工学形状のトラックボール。親指操作タイプ。ワイヤレス

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-WTB178BK
インターフェイス	USB HID仕様Ver.1.1準拠	サイズ(W×D×H)mm	86.2×136.8×67.6
重量(g)	145.2	分解能	400・800・1200・1600カウント/インチ
使用可能電池	単3電池×2本(付属)	カラー	ブラック
接続方式	2.4GHzワイヤレス	コネクタ形状	USB(Aタイプコネクタ)
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.13~10.15 ChromeOS ※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
付属品	USB-Aレシーバー		

人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのワイヤレストラックボールです。

上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。

自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。

指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。

親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。

カーソルスピードを400・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。

左右ボタン、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。

電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限りま  
す。

不使用時の電池消費を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。

レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.