

品番：EA764AA-170

品名：有線マウス(光学式/トラックボール/静音)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,500円(税抜) / 7,150円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,500円(税抜) / 7,150円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/07/08 17:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1864ページ | | |



15°の傾斜と手にフィットする形状で、手の置き心地を追求した有線トラックボール。5ボタン。

仕様

| | | | |
|----------|---|--------|---|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MA-TB184BK |
| インターフェース | USB HID Ver.1.1準拠 | コネクタ形状 | USB Aコネクタ |
| 分解能 | 600、800、1200、1600カウント/インチ※カウント切替えボタン付き。 | 静音 | 左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン |
| 読み取り方式 | 光学センサー方式 | ボタン数 | 5ボタン |
| ボタン | 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン | サイズ | W104.9×D128.1×H47.2mm |
| 重量 | 約163.3g | ボールサイズ | 直径約34mm |
| ケーブル長 | 約1.8m | セット内容 | トラックボール、取扱説明書・保証書 |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS (Monterey) 12・macOS (BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリ |

リケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。ChromeOS

指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。

力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。

手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。

親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。

Webブラウザなどで「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る・進むボタン付きです。※Apple Macシリーズでは使用できません。

カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切り替えることができます。

左右ボタン、サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。

電池不要の有線タイプです。

クリック音を抑えた静音ボタン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.