

品名：[充電式] ワイヤレスマウス(静音/赤)



販売価格	5,000円(税抜)／5,500円(税込)		
カタログ価格	5,000円(税抜)／5,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/06/19 04:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1919ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-BBS308R
インターフェイス	Bluetooth	サイズ	W53×D84×H32.5mm
カラー	レッド	対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.13～10. 15※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。iPadOS 13～15iOS 13～15ChromeOSAndroid 6～12
重量	約52g	分解能	1000カウント/インチ

適合規格	Bluetooth Ver.5.0 Class2	電波周波数	2.402GHz～2.480GHz
プロファイル	HID (Human Interface Device Profile)	通信範囲	木製机 (非磁性体) / 半径約10m、スチール机 (磁性体) / 半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
静音	左右ボタン、ホイールボタン	読み取り方式	光学センサー方式 (ブルーLED)
ボタン	左ボタン、右ボタン、ホイール (スクロール) ボタン	電池性能	充電時間/約4時間連続動作時間/33時間連続待機時間/588時間使用可能日数/90日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
セット内容	本体、充電ケーブル (0.8m)、取扱説明書、保証書 (パッケージシールに印刷)	対応機種	Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載 (DOS/V) パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。

静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なBluetoothマウスです。

小型サイズで持ち運びにも便利です。

付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。※充電しながらでも使用できますが、Bluetooth接続です。※必ず付属のケーブルで充電してください。

ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。

ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。

Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。

最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることができるマルチペアリングに対応しています。

iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。

本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.