

品番：EA764AA-191

品名：[単3x1本] ワイヤレスマウス(静音/赤)



販売価格	3,160円(税抜) / 3,476円(税込)		
カタログ価格	3,160円(税抜) / 3,476円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 16:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1866ページ		



手のひらにフィットした5ボタンBluetoothブルーLEDマウス。

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-BTBL162R
インターフェイス	Bluetooth	サイズ	W66.7×D108×H40.2mm
カラー	レッド	対応OS	Windows 11・10・8.1・8macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.9~10.11iPadOS 13.4~16iOS 13~16Chrome OSAndroid 3~12※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。※機種により対応できないものもあります。
重量	約68g(電池含まず)	分解能	800・1200・1600カウント/インチ
適合規格	Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2※Bluetooth 5.0に適合しHOGPプロファイルに対応したパソコン・スマートフォン・タブレットである必要があります。	使用可能電池	単3電池×1本(付属)
周波数範囲	2.402GHz~2.480GHz	プロファイル	HOGP(HID over GATT Profile)

通信範囲	木製機(非磁性体)/半径約10mスチール機(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。	静音	左右ボタン、サイドボタン、カウント切替えボタン
電池性能	連続作動時間/約125時間連続待機時間/約15000時間使用可能日数/約240日※一日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合。※時間については、環境(温度・電池性能)によって異なります。(乾電池はアルカリ乾電池使用時)	読取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン	2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン ※macOS、Mac OSで標準インストールされているSafari、Mail、Text Edit及びFinderなど、OSドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。	対応機種	Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン ※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。

手のひらにフィットするBluetooth ブルーLEDマウスです。

Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。

進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。

左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。

赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。

マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。

用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。800・1200・1600の3段階の切替えができます。

ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。

不使用時の電池消費を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。

Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.