

品番：EA764AA-198

品名：[充電式] ワイヤレスマウス(Qi対応)



販売価格	3,700円(税抜)／4,070円(税込)		
カタログ価格	3,700円(税抜)／4,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/09/07 12:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1917ページ		



置くだけ充電!ワイヤレス充電式ワイヤレスブルーLEDマウス。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-WBL157BK
カラー	ブラック	インターフェース	USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
コネクタ形状	USB (Aコネクタ)	ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m	分解能	800・1200・1600カウント/インチ
読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)	ボタン	2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン ※macOS、Mac OSで標準インストールされているSafari、Mail、Text Edit及びFinderなど、OSドライバでスクロー

			ル可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。
電池性能	連続作動時間/約60時間連続待機時間/約2160時間使用可能日数/約150日※一日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合。(満充電時)※時間については、環境(温度・電池性能)によって異なります。また自然放電などを考慮しないサンワサプライ社計算値であり保証値ではありません。	サイズ	マウス/約W69×D121×H38mmレシーバー/W14.5×D18.5×H6mm
重量	マウス/約105g(電池含まず)レシーバー/約2g	セット内容	マウス、レシーバー、充電用ケーブル(1m)×1、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※標準でUSBポートを持つ機種。※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.6～10.11Chrome OS※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
Qiと専用ケーブルで充電できる充電式ワイヤレスマウスです。※充電時間は約2時間です。(Qi・充電ケーブル)			
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。			
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。			
用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。800・1200・1600の3段階の切替えができます。			
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。			
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。			
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。			
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。			
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.