

品番：EA764AA-201

品名：[単4x2本] ワイヤレスマウス(静音)



販売価格	3,830円(税抜) / 4,213円(税込)		
カタログ価格	3,830円(税抜) / 4,213円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/05/05 20:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1918ページ		



全ボタンに静音スイッチを採用。小型で持ちやすい形状の5ボタンワイヤレスマウス

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-WBL153BK
インターフェイス	USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。	サイズ(W×D×H)mm	61.8×98.2×36.7
カラー	ブラック	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.11 Chrome OS ※この文章中に表記されている他のすべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。 ※機種により対応できないものもあります。 ※ボタン割り当て機能はWindowsのみの対応です。
重量(g)	58	分解能	1000・1600カウント/インチ ※カウント切り替えボタン付き。
使用可能電池	単4電池×2本(付属)	付属品	USB A接続レシーバー
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。	コネクタ	USBコネクタ(Aタイプ)

通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によっ て異なります。	
小型で持ちやすい形状の5ボタンワイヤレスブルーLEDマウスです。		
全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。		
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。		
使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。		
赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。		
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。		
用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。1000・1600の2段階の切替えができます。		
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。		
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。		
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。		
不使用時の電池消費を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。		
サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。(Windowsのみ)		
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。		

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.