

品番：EA764AA-213

品名：[電池式] ワイヤレスマウス(超小型軽量/赤)



販売価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
カタログ価格	2,600円(税抜) / 2,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/08 02:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1918ページ		



指先にフィットする、超小型・超軽量のワイヤレスマウス。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-WBS311R
カラー	レッド	インターフェース	USB HID Ver.1.1準拠
ワイヤレス方式	2.4GHzワイヤレス	通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
分解能	1200カウント/インチ	静音	左右ボタン、ホイールボタン
ボタン	左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン	読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)
電池性能	連続動作時間/170時間連続待機時間/18000時間使用可能日数/500日 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等	サイズ	マウス/W47×D79×H33mmレーザー/ワ15×D18.6×H6.5mm

	を考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。		
重量	マウス/約36g(電池含まず)レシーバー/約2g	セット内容	マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.13～10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。ChromeOS
使用可能電池	単4電池×1本(付属)		

指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。

左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。

ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。

電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。

15×18.6mmの小型レシーバーなので、ポート装着時の出っばりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。

マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。

不使用時の電池消費を抑える、ON・OFFスイッチ付きです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.