

品番：EA764AA-214A

品名：[充電式] ワイヤレスマウス(超薄型)



販売価格	4,800円(税抜) / 5,280円(税込)		
カタログ価格	4,800円(税抜) / 5,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/09/14 09:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-WIS3117BK
インターフェース	USB1.1 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。	サイズ(W×D×H)mm	マウス:57×119×18 レシーバー:14×18×6
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ Chrome OS搭載パソコン ※USB Aポート搭載機種 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。	対応OS	Windows 11・10 macOS (Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11 ※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 ChromeOS
重量(g)	マウス:55 レシーバー:1.7	分解能	800・1200・1600count/inch ※カウント切替えボタン付き。
付属品	マウス、レシーバー、充電用ケーブル	ワイヤレス方式	2.4GHzワイヤレス

	(0.75m)、収納ポーチ ※取説はWEBのみです。		
コネクタ形状	USB Aコネクタ	通信範囲	木製机(非磁性体):半径約10m スチール机(磁性体):半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によっ て異なります。
読み取り方式	光学センサー方式(IR LED)	ボタン	3ボタン、左ボタン、右ボタン、ホイール (スクロール)ボタン
電池性能	連続動作時間:約60時間、連続待機 時間:約6000時間、使用可能日数: 35日 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウ ス操作を5%程度行う場合。(満充電 時) ※自然放電などを考慮しない弊社計 算値であり保証値ではありません。 ※使用期間により、徐々に性能が低下 します。予めご了承ください。		

持ち運びに便利な1.8cmの超薄型静音マウスです。

約50分で充電できる急速充電仕様です。

ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。

ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。

IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。

800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。

左ボタン、右ボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。

折りたたんで電源のON・OFFができます。

レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。

電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。

※電波干渉のない場合に限る。

※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。

持ち運びに便利な専用ポーチ付きです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.