

品番：EA764AA-244

品名：有線マウス(BlueLED/チルトホイール搭載)



左右にスクロールできるチルトホイールを搭載した有線マウス

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-BL112BK
インターフェイス	USB HID仕様Ver.1.1準拠	サイズ(W×D×H)mm	58×99×38
重量(g)	88	分解能	800・1000・1600カウント/インチ
ケーブル長	1.5m	カラー	ブラック
読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)	コネクタ形状	USB(Aコネクタ)
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.13～10.15 Chrome OS ※機種により対応できないものもあります。 ※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。		

チルトホイール、サイドボタン付きの有線マウスです。

ホイールを傾げるだけで左右にスクロールできるチルトホイールを搭載しています。WEBページなど、横に長い画面の操作に便利です。
※ExcelやWordなどで、左右方向へのスクロール機能を使用するには、WEBサイトよりボタン割り当て用ドライバーをインストールする必要があります。

マウスポインターを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行え

ます。※Apple Macシリーズでサイドボタンを使用するには、WEBサイトよりボタン割り当て用ドライバーをインストールする必要があります。

ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。

サンワサプライWEBサイトよりドライバーをダウンロードすれば、左右の入れ替えやボタン割り当て変更が行えます。※Chrome OSにはボタン割り当ては対応していません。

用途に合わせてカーソルスピードを800・1000・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。

差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。

代替品

	<table><tr><td>品番</td><td>EA764AA-216</td></tr><tr><td>コメント</td><td>静音スイッチ</td></tr></table>	品番	EA764AA-216	コメント	静音スイッチ
品番	EA764AA-216				
コメント	静音スイッチ				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.