

品番：EA764AA-246

品名：有線マウス(BlueLED/スーパーグリップ°)



販売価格	2,160円(税抜) / 2,376円(税込)		
カタログ価格	2,160円(税抜) / 2,376円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/05/29 07:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1917ページ		

圧倒的グリップ感。有線タイプの5ボタンマウス「SUPER GRIP」

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-BL168BK
インターフェイス	USB HID仕様Ver.1.1準拠	サイズ(W×D×H)mm	66.1×104×39.7
重量(g)	104	分解能	800・1200・1600・2400カウント/インチ
ケーブル長	1.8m	カラー	ブラック
読み取り方式	光学センサー方式(ブルーLED)	コネクタ形状	USB(Aコネクタ)
静音	左右ボタン	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.13～10.15 Chrome OS ※機種により対応できないものもあります。 ※この文章中に表記されているその他の製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

手に吸い付くようなグリップ感でつかみやすい形状の有線マウスです。

「かぶせ持ち」「つまみ持ち」などの様々なグリップスタイルに対応した形状です。

左ボタン、右ボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。

マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。

使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。

ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。

用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。

サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※ボタン割り当て機能はWindowsのみの対応です。

差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.