

品番：EA764AA-251

品名：[充電式] ワイヤレスマウス



販売価格	5,500円(税抜)／6,050円(税込)		
カタログ価格	5,500円(税抜)／6,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 02:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1918ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-BTIR1165BK
サイズ(W×D×H)mm	57.8×121.4×18.2	重量(g)	64
材質	ABS	適合規格	Bluetooth Ver.5.0(BLE)Class2 ※Bluetooth5.0に適合しHOGPプロファイルに対応したパソコン・スマートフォン・タブレットである必要があります。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS (Monterey) 12、macOS 11、macOS 10.14～10.15、iPadOS 13.4～15、iOS 14～15、Chrome OS、Android 12、11	プロファイル	HOGP(HID over GATT Profile)
電波周波数	2.402GHz～2.480GHz	通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
分解能	800・1200・1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き。	読み取り方式	光学センサー方式(IR LED)
ボタン	左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロー	静音	左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタ

	ル)ボタン、2サイドボタン、カウント切替えボタン ※Apple Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。		ン、カウント切り替えボタン
電池性能	連続動作時間/約85時間 連続待機時間/約12000時間 使用可能日数/約87日 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。 ※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。	ケーブル長	約0.75m
セット内容	マウス、充電用ケーブル、収納ポーチ、取扱説明書		

代替品

	品番 EA764AA-214A コメント 仕様ご確認下さい。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.