

品番 : EA764AA-252

品名 : [充電式] ワイヤレスマウス(IRLED)



販売価格	5,300円(税抜) / 5,830円(税込)		
カタログ価格	5,300円(税抜) / 5,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 05:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1918ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-WIR1175BK
サイズ	マウス/約W57.8×D121.4×H18.2mm レシーバー/約W14.1×D18.5×H6mm	重量	マウス/約66g レシーバー/約2g
ケーブル長	約0.75m(充電用ケーブル)	インターフェース	USB HID Ver.1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
コネクタ形状	USB Aコネクタ	接続方式	2.4GHzワイヤレス
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。	分解能	800・1200・1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き。
読み取り方式	光学センサー方式(IR LED)	ボタン	左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
静音	左右ボタン、2サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン	電池性能	連続動作時間/約85時間 連続待機時間/約12000時間 使用可能日数/約87日 ※1日8時間パソコンを使用中に、マウ

			ス操作を5%程度行う場合。(満充電時) ※自然放電などを考慮しないサンワプライ計算値であり保証値ではありません。 ※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
材質	ABS	セット内容	マウス、USB-Aレシーバー、充電用ケーブル、収納ポーチ、取扱説明書
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS (Monterey) 12、macOS 11、macOS 10.14～10.15、iPadOS 13.4～15、iOS 14～15、Chrome OS、Android 12、11		
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。			
約1.8cmの薄さで5ボタンを搭載した究極のモバイルマウスです。			
専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。			
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。			
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。			
IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです			
800・1200・1600カウント切り替えボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。			
折り曲げて電源のON・OFFができます。			
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。			
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る。 ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。			
持ち運びに便利な専用ポーチ付きです。			

代替品

	品番 EA764AA-217A コメント 充電ポート:USB Type-C
---	--

株式会社エスコ
 大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.