

品番：EA764AA-257

品名：[単3x1本] ワイヤレスマウス(BlueLED/左右非対称)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,000円(税抜) / 4,400円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,000円(税抜) / 4,400円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/07/24 02:05現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



左右非対称で握りやすい形状

### 仕様

|        |  |        |  |
|--------|--|--------|--|
| メーカー   | サンワサプライ  | 型番     | MA-BB518BK   |
| カラー    | ブラック   | 適合規格   | Bluetooth 5.1 Class2<br>※本製品のBluetoothバージョン、プロファイルに対応したパソコン・スマートフォン・タブレットである必要があります。 |
| 電波周波数  | 2.402GHz~2.480GHz  | プロファイル | HOGP (HID over GATT Profile)   |
| 通信範囲   | 木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m<br>※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 | 分解能    | 800、1200、1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き  |
| 読み取り方式 | 光学センサー方式(ブルーLED)   | ボタン数   | 5ボタン   |
| ボタン    | 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切替えボタン              | 電池     | 単三電池 1本<br>※アルカリ乾電池、マンガン乾電池、ニッケル水素充電池に対応しています。<br>※アルカリ乾電池が推奨です。                     |
| サイズ    | W77.1×D108.2×H41.2mm   | 重量     | 約66g(電池含まず)  |
| セット内容  | 本体、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書                                     | 対応機種   | Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、  |

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
|      |   |  | <p>Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載/パソコン、Androidタブレット・スマートフォン</p> <p>※Apple Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。</p> <p>※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。</p> <p>※機種により対応できないものもあります。</p> <p>※Bluetoothモジュールが内蔵されBluetoothマウスに対応している機種。</p> <p>※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。</p> |
| 対応OS | <p>Windows 11・10・8.1・8</p> <p>macOS (Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.13～10.15</p> <p>※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。</p> <p>iPadOS 13～18</p> <p>iOS 13～18</p> <p>ChromeOS</p> <p>Android 10～15</p> |  |  |

握りやすい形状で中型サイズのBluetoothマウスです。

左右のくぼみに親指と薬指がフィットする握りやすい形状です。

マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。

※Apple Macシリーズでは使用できません。

ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。

※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。

Bluetooth 5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。

用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。

ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。

不使用時の電池消費を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。

Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。

サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。

※Apple Macシリーズでは使用できません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.