

品番：EA764AA-53B

品名：[単3x1本] ワイヤレスマウス(ブラック)



販売価格	2,790円(税抜) / 3,069円(税込)		
カタログ価格	2,790円(税抜) / 3,069円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/01 14:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1866ページ		



サイレントスイッチ採用で、音が気になる場所でも静かに使える!  
約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウスの静音モデル

#### 仕様

メーカー	エレコム	型番	M-IR07DRSBK
インターフェイス	USB	サイズ(W×D×H)mm	59×99.8×39
重量	約52g(電池を含まず)	分解能	1200カウント/インチ
使用可能電池	単3電池×1本(付属)	対応OS	Windows 11/10 S/10 Home/10 /RT8.1/8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP (SP3)、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 /macOS Big Sur 11
付属品	USB-Aレシーバー	コネクタ形状	USB(A)オス
対応機種	USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機	通信方式	GFSK方式
電波周波数	2.4GHz帯	電波到達距離	磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m 非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m
読取り方式	光学センサー方式	射出光線種類	不可視波長域
ボタン数	3個(ホイールボタン含む)	ホイール数	1個

レシーバー収納	○	連続動作時間	約500時間
連続待機時間	約1041日	想定電池使用期間	約905日(※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合)
定格電圧	1.5V	カラー	ブラック
レシーバサイズ	18(W)×13.1(D)×5.7(H)mm	レシーバ重量	約2g
LED色	不可視光(赤外線)	サイズ分類	Mサイズ

左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。

約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウスの静音モデル。

消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。

Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。

2.4GHz帯を採用したワイヤレスタイプで、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ)

ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。

左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。

本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。

レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。

スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.