

品番 : EA764AA-61E

品名 : [単3x1本] ワイヤレスマウス(5ボタン/ブラック)



販売価格	3,770円(税抜) / 4,147円(税込)		
カタログ価格	3,770円(税抜) / 4,147円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/19 02:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1917ページ		



厚さ28mmの薄型設計でカバンに入れて持ち運びしやすい!  
ソフトレザーメーカー製収納ポーチが付属したワイヤレスモバイルマウス

#### 仕様

メーカー	エレコム	型番	M-TM10DBBK
インターフェイス	USB	サイズ(W×D×H)mm	本体:55.5×103.8×28 レシーバ:15.0×18.0×6
色	ブラック	対応OS	Windows 11、Windows 10、 Windows 8.1、Windows 7、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップ デートや、サービスパックのインストー ルが必要になる場合があります。
使用可能電池	単3電池×1本(付属)	重量	本体:66g(電池含む) レシーバ:2g
分解能	800/1600カウント(切り替え可能)	付属品	USB-Aレシーバー、収納ポーチ
コネクタ形状	USB(A)オス	通信方式	GFSK方式
電波周波数	2.4GHz帯	電波到達距離	磁性体(鉄の机など)の上で使用する 場合:3m 非磁性体(木の机など)の上で使用す

			る場合:10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
読み取り方式	光学センサー方式	LED色	ブルー
ボタン数	4個 ※ホイールボタン含む	ホイール数	1個
レシーバ収納	○	連続動作時間	約330時間
連続待機時間	約833日	想定電池使用時間	約628日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
電源	単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本	サイズ分類	Mサイズ
カバンに入れて持ち運びしやすい厚み28mmの薄型マウスです。持ち運びに便利な、質感にこだわったソフトレザーリングの収納ポーチが付属しています。			
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプ搭載			
マウスのクリック時のカチカチ音がしない静音スイッチを採用し、音が気になる場所でも使えます。			
プレゼンテーションモードを有効にすると、通常のマウスマードと、スクロール・戻しなどを操作できるプレゼンテーションモードとを切り替えて使用できます。プレゼンテーションモードでのボタンの詳細動作、スクロールやカーソル移動の無効などをカスタマイズ可能です。			
BlueLEDを搭載:小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。			
ポイント速度変更ボタン:ポイントの移動速度は800/1600カウントの2段階で切り替え可能です。			
ネットの閲覧などの操作に便利な「戻る」ボタンが付いた4ボタンタイプです。			
機能割り当て対応:無料でダウンロードできる「エレコムマウスアシスタント」を利用してことで、各ボタンへの機能割り当てや、プレゼンテーションモードの使用ができます。			
2.4GHz帯を採用したワイヤレスタイプで、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ)			
1円玉サイズのマイクロレシーバを採用:ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。			
左右対称で、右利き・左利きを問わず使いやすいシンメトリー・デザインを採用しています。			
電源スイッチ:本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。			
モバイルに最適な薄型設計のMサイズです。			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.