

品番：EA764AA-91B

品名：マウス(有線/BlueLED/ブラック)



販売価格	2,720円(税抜) / 2,992円(税込)		
カタログ価格	2,720円(税抜) / 2,992円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/27 06:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1864ページ		



日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様!

手にピタッ!と馴染んで疲れにくく、長時間のマウス操作におすすめの3ボタンBlueLED静音マウス

仕様

メーカー	エレコム	型番	M-BL27UBSKBK
インターフェイス	USB	サイズ(W×D×H)mm	65.5×98.4×39.6
重量	約68.1g(コード含む)	コード長	1.0m
分解能	2000カウント/インチ	対応OS	Windows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14)～macOS Big Sur(11.1) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種	USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機	コネクタ形状	USB(A)オス
読取り方式	光学センサー方式	LED色	ブルー
ボタン数	3個 ※ホイールボタン含む	ホイール数	1個
電源	USBバスパワー	定格電圧	5V
色	ブラック	サイズ分類	Mサイズ
注意事項	ご使用いただくうちに、汗や油によって		

マウスのラバー部分に白い粉のようなものが現れる場合がございます。こまめにお手入れをしてお使いください。

手に心地良くなじむ“手にびた”設計のため、疲れにくく、握りやすい有線マウス

マウスのクリック時のカチカチ音がしない静音スイッチを採用し、音が気になる場所でも使えます。

安心の抗菌仕様:JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。

標準的なMサイズのため、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの利用にも最適です。

本体側面に、手の滑りを防ぐラバーグリップを採用しています。

挿すだけですぐに使える有線接続タイプです。ドライバなどのインストールの必要がなく、USBポートに接続するだけですぐに使用可能です。

ノートパソコンでの使用にも最適なケーブル長1mです。

スムーズで快適な操作を実現する分解能2000カウントを採用しています。

小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。

VCCI classB対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.