

品番：EA764AB-153A

品名：2.5m クリップ付PCマイク



販売価格	2,170円(税抜) / 2,387円(税込)		
カタログ価格	2,170円(税抜) / 2,387円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/17 10:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1857ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-MC24N
接続方式	ステレオミニプラグ	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP
サイズ	23(W)×20(D)×47(H)mm	重量	38g(アタッチメント含む)
インピーダンス	1.5kΩ	ケーブル長	2.5m
プラグ形状	3.5mmステレオミニプラグ ※3極仕様です。4極仕様には対応しません。	指向性	無(全)指向性
形式	コンデンサータイプ	形状	ピン
周波数特性	40~16000Hz	入力感度	-40dB±3dB (0dB=1V/Pa, 1kHz) -60dB±3dB (0dB=1V/ubar, 1kHz)
動作電圧	3V	対応機種	マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン ※Apple Macシリーズには対応しません。

※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。

SkypeやWindows Liveメッセージなどに対応しています。

クリップ付きでピンマイクとして使えます。

ディスプレイ脇に貼り付けても使えるアタッチメント付属(背面両面テープ付き)です。

2.5mのロングケーブルでパソコンから離れて使えます。

幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。

アタッチメント付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.