

品番：EA764AB-229

品名：285x125x22mm ワイヤレスキーボード (薄型/抗菌)

	販売価格	4,740円(税抜)／5,214円(税込)		
	カタログ価格	4,740円(税抜)／5,214円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/29 18:58現在)		
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ	1870ページ		



無駄を省いた薄型&コンパクトキーボード

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SKB-BT36BK
ワイヤレス方式	Bluetooth Ver5.1	電源	単4電池×2本(付属)
テンキー	無	プロファイル	HID (Human Interface Device Profile)
連続動作時間	330時間	連続待機時間	2000時間
使用可能日数	102日※1日8時間、25%のキーボード作動比率。	通信範囲	10m※使用環境によって異なります。
送信出力	Class 2	キー数	82キー
キーピッチ	19mm	キーストローク	2.0±0.3mm
動作力	60g	キー配列	日本語
キースイッチ	パンタグラフ	サイズ	W285×D125×H22mm
重量	約190g	セット内容	本体、取扱説明書、単四乾電池(テスト用) 《ご注意》※iOS・iPadOSに接続時はかな入力に対応していません。
対応機種	Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン・タブレット	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey)

	macOS搭載MacシリーズAndroid搭載 スマートフォン・タブレットiOS搭載 iPhoneシリーズ、iPadシリーズ ※iOS・iPadOSに接続時はかな入力 に対応していません。		12、macOS (Big Sur) 11、macOS 10.12～10.15Android 5～12iOS 9～16iPadOS 13～16
パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。			
最薄部7mmの超薄型形状です。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。			
Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。			
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。			
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。			
キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様です。			
抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。			
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。			
テンキーなしでキーボード幅285mmのコンパクト設計です。			
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.