

品番：EA764AB-230

品名：370x120x13mm ワイヤレスキーボード (折畳/テンキー付)



販売価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
カタログ価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/30 08:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1870ページ		



持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SKB-BT35BK
インターフェース	USB(有線接続時)	適合規格	Bluetooth Ver5.1 Class 2
テンキー	有	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS (Ventura) 13・macOS (Monterey) 12・macOS (BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 Android 8~12※有線接続は非対応。iOS 11~15※有線接続は非対応。iPadOS 13~15※有線接続は非対応。
キー数	104キー	キーピッチ	19mm
キーストローク	1.6±0.2mm	動作力	60±20g
キースイッチ	パンタグラフ	使用電池	充電電池
充電時間	2~3時間	連続動作時間	50時間
連続待機時間	2400時間	通信範囲	10m※使用環境によって異なります。
プロファイル	HID (Human Interface Device)	マルチペアリング	あり

	Profile)		
アイソレーション	あり	角度調節	あり(別途専用スタンドを付属)
電源スイッチ	あり(キーボードの開閉でオン・オフ)	サイズ	W370×D120×H13mm
重量	約350g	カラー	ブラック
セット内容	本体、ケーブル(USB Type-C-A)、角度調整スタンド、収納ポーチ、取扱説明書 《ご注意》※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。	対応機種	Bluetoothモジュール内蔵のWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット、iPhone・iPadシリーズ

持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデルです。

パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。

付属のケーブルでパソコンに接続すると有線キーボードとして使用できます。

キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。

Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。

最大2台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。

ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。

経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。

キーボードの開閉で電源が自動的にON・OFFするオートパワー機能を搭載しています。

キーボードの角度が変更できる専用スタンドが付属しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.