

品番：EA764AB-232

品名：423x122x30mm ワイヤレスキーボード (静音/テンキー付)



販売価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
カタログ価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/05/29 18:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1923ページ		



キー入力が静かな静音キーボード

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SKB-WL37BK
インターフェース	USB(Aコネクタ)	テンキー	有
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7	キー数	109キー
キーピッチ	18mm	キーストローク	3.2mm
動作力	60±10g	キースイッチ	薄型メンブレン
キー配列	日本語	接続方式	2.4GHzワイヤレス
静音	あり	サイズ	W423×D122×H30mm
重量	キーボード/410g レシーバー/2g	レシーバー収納	あり(電池蓋を外すと収納可能)
使用電池	単四乾電池×1本	連続動作時間	120時間
通信範囲	10m※使用環境によって異なります。	セット内容	本体、レシーバー、取扱説明書、単四乾電池(テスト用)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ ただし、USBポートを持ちパソコン本体		

	メーカーUSBポートの動作を保証している機種。	
--	-------------------------	--

従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。

深夜のパソコン作業や、公共施設などに最適です。

電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプです。最大10m離れた場所からでも動作可能です。

USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバーです。

スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.