

品番：EA764AB-245

品名：443x134x33.6mm キーボード (7° ロケラマブル)



販売価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
カタログ価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/03 16:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1871ページ		



43キーに文字やショートカット機能を割り当てできる

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SKB-P1BK
キー数	108キー	キー配列	日本語
コネクタ形状	USB Aコネクタ	インターフェース	USB
キースイッチ	メンブレン	キーピッチ	19mm
キーストローク	4±0.5mm	動作力	45g
印刷方式	レーザー印刷	ケーブル長	約1.6m
セット内容	製品本体、キートップ引き抜き工具、取扱説明書	接続方式	有線
テンキー	あり	スリムタイプ	標準
キーボードサイズ	スタンダード	角度調節	あり
サイズ	W443×D134×H33.6mm	重量	約870g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン	対応OS	Windows 11・10

スタンダードな108キーボードに割付機能を搭載したプログラマブルキーボードです。

専用ソフトで文字列やショートカット機能を割り当てることができます。

F1～F12部分やテンキー部分など合わせて43個のキーを自分好みにカスタマイズできます。

割り当てをしていない標準モードと、2種類の割り当てモードをボタン一つで切り替えられます。

よく使うメールアドレスや単語(英語のみ)を割り当てて、入力時間の短縮が可能です。

割り当てた機能はボード本体のメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。

キートップのカバーが外れるので、割り当てた文字の用紙やシールなどを貼ることができます。

※シール・用紙は同梱していません。

しっかりした深めのメンブレンキー方式です。

《割り当てに関する注意》

※割り当てた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。

※ひらがな・カタカナや漢字は割り当てできません。

※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。

※「Ctrl」キー、「Alt」キー、「Shift」キー、「Windows」キーは単体では割り当てできません。他のキーと組み合わせることにより割り当てできます。

例)「Ctrl」+「C」の様なショートカット機能は割り当て可能です。

※割り当てた文字や機能はキーリピート(キーを押したままの状態)が動作しません。

※1キーあたり30文字まで割り当てできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.