

品番：EA764AB-248

品名：136x112x8mm テンキーボード (防水/防塵)



販売価格	5,800円 (税抜) / 6,380円 (税込)		
カタログ価格	5,800円 (税抜) / 6,380円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/10 08:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1924ページ		



汚れても洗えるシリコン素材の防水防塵テンキー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	NT-BS1BK
インターフェース	USB (Aコネクタ)※USB2.0・USB3.0 の環境でも動作します。	キー数・キーピッチ	35キー・18mm
キーストローク・動作力	1.5±0.5mm・98±10g	キースイッチ	導電性ラバースイッチ
キー数	35キー※ポインター操作キー、左・右ク リックキー、入力ロックキーを含む	サイズ	W136×D112×H8mm
重量	約192g	ケーブル長	約1.8m
防水防塵規格	IP68	抗菌加工	JIS Z2801 準拠
セット内容	本体、取扱説明書兼保証書	対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン※日 本語入力設定が「かな入力」の場合、 数字キーを入力することはできません。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7		

テンキーの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801 準拠の抗菌仕様です。※JIS Z 2801「抗菌加工製品－抗菌性試験方法・抗菌効果」に基
づく 抗菌性試験をクリアした製品です。

抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。

IP68をクリアした防塵防水設計でテンキーの丸洗いが可能です。

カーソル操作や左右クリックができるポインタ機能付きです。※カーソル操作は上下左右、右斜め上下、左斜め上下の8方向に操作が可能です。※本製品はフルキーボードのテンキー部分ではなく、文字入力側の数字キーのキー入力を行います。そのため、かな入力モードには対応しておりません。ローマ字入力モードに設定する必要があります。※入力される数字はIMEの設定に依存します。入力モードにより数字が全角で入力されます。※パソコン本体のNumLockがオフの場合、本製品の「.」キー(ピリオド)はDeleteキーと同じ役割となります。「.」を入力する場合、パソコン本体のNumLockをオンにする必要があります。

数字キー以外に「ESC」キーや「スペース」キーなどよく使う機能を搭載しています。

テンキー内部に基板を実装したハードタイプのシリコンテンキーです。

汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。

ケーブルを接続したままでもテンキーを清掃できるキー入力ロック機能付きです。

ドライバ不要の接続するだけで使えるUSBタイプです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.