

品番：EA764AB-33A

品名：270x210mm フリーカットキーボードカバー-(小型ノートPC用)



販売価格	1,210円(税抜) / 1,331円(税込)		
カタログ価格	1,210円(税抜) / 1,331円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/01 07:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1924ページ		



## 仕様

メーカー	エレコム	型番	PKU-FREE3
仕様	ネットブック・UMPC用	サイズ(mm)	270×210
厚み(mm)	0.15	材質	シリコーン変性熱可塑性ポリウレタンエラストマー
付属品	両面テープ×4	対応機種	操作部が幅270mm×奥行き210mmまでのキーボード、電話機、電卓、リモコンなど
抗菌加工	○		

丈夫で弾力性に優れるポリウレタンエラストマーと、自己吸着性を持ちやわらかなシリコーンゴム、両方の特性を兼ね備えた素材を使用している

表面はサラッとした手触りで、やわらかく伸縮性がよいので、シートの上からでも違和感のない快適なキータッチを実現し、隣のキーへ干渉することはありません。

裏面は自己吸着タイプですので、テープなどを使うことなくキーボードにピッタリ貼り付けられます。付属の両面テープを使用するとカバーの端をしっかりと固定することができ、より快適なタイピングが可能です。

シボなどの凹凸のある表面は粘着力が落ちる場合があります。※付きにくい場合は付属の両面テープをご利用下さい。

キーボードの形状を問わないフリーカットタイプです。希望のサイズにカットしてご使用ください。  
※剥離紙に方眼が入っているので、カットिंगも簡単。

キーボードをホコリや汚れから保護するのに最適なフリーカットのキーボードカバー「ピタッとシートSUPER」です。ホコリや汚れはもちろん、飲み物をこぼすなど不意のアクシデントからもキーボードを保護します。

シートには、抗菌加工を施しているため、雑菌の繁殖による変色や劣化を抑制することができます。

太陽光(紫外線)による黄変を抑制

78時間の耐光促進試験をクリアする高耐光性で、太陽光(紫外線)による黄変を抑制します。

塩素化合物は含有されていません

焼却時にダイオキシン発生の要因となる塩素化合物は含有されておらず、環境に優しい製品となっています。

シート片側短辺のみ剥離紙が長く剥がしやすいです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.