

品番：EA764AC-100

品名：USB変換アダプター(TypeC-HDMI/DPaltモード対応)



販売価格	6,740円(税抜)／7,414円(税込)		
カタログ価格	6,740円(税抜)／7,414円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/04/30 14:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1933ページ		

映像出力可能なタイプのType-Cから HDMIディスプレイに出力するための変換アダプタ 4K@60Hz対応

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	AD-ALCPHD01
サイズ(W×D×H)mm	44.5×44.5×14.7	カラー	ブラック
ケーブル長	11cm	ケーブル径	約3.8mm
コネクタ	USB Type-C オス-HDMI(A)メス	最大解像度	3840×2160(4K60Hz対応)
対応機種	各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ (USB Type-Cポート、Thunderbolt3 (USB Type-C)ポートを持つ機種)		
映像出力可能なUSB Type-Cポートを搭載したパソコン本体をHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。			
「Displayport Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード ※以下、DP alt modeと記載)」に準拠しているUSB Type-Cポートに接続し、HDMIの映像信号に変換するアダプタケーブルです。			
Premium HDMIに対応しています。パソコンのグラフィックス性能が対応している機種なら、最大4K/60Hzの解像度での出力が可能です。※パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイが全て4K/60Hzに対応している必要があります。			
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。			
デジタル音声出力に対応しています。			

映像出力可能なタイプのType-CからHDMIに出力するための変換アダプタ。

代替品

	<table><tr><td>品番</td><td>EA764AC-105A</td></tr><tr><td>コメント</td><td>仕様をご確認ください。</td></tr></table>	品番	EA764AC-105A	コメント	仕様をご確認ください。
品番	EA764AC-105A				
コメント	仕様をご確認ください。				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.