

品番：EA764AC-102A

品名：変換アダプター(USB TypeC-Display Port)



販売価格	3,760円(税抜) / 4,136円(税込)		
カタログ価格	3,760円(税抜) / 4,136円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 20:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



4K/120Hz/HDRの高画質に対応

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	AD-ALCDP02
コネクタ	USB Type-Cオス-DisplayPort コネクタメス	ケーブル長	20cm
ケーブル径	4mm	重量	約22g
電源	バスパワー	最大解像度	4K/120Hz ※4K/120Hzだけでなく4K/60Hz、1080p/60Hzなど最大表示解像度以下の解像度に対応します。 ※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。
HDR対応	対応	HDCP	HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3
DisplayPort規格	Ver.1.2	消費電流	最大40mA
シールド方法	3重シールド	動作温度	0～45℃
保管温度	-10～70℃	動作湿度	10～85% 結露なきこと
保管湿度	5～90% 結露なきこと	対応OS	Windows 11・10 macOS (Tahoe) 26、macOS (Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS

			(Monterey) 12、macOS (Big Sur) 11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15 iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26 iOS 17・18・26 ChromeOS
対応機種	<p>&lt;対応パソコン&gt; USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Chrome OS搭載パソコン ※Nintendo Switch非対応</p> <p>&lt;対応出力機器&gt; 各社ディスプレイ、プロジェクター ※DisplayPortを持つ機種。 ※各解像度に対応したケーブルやディスプレイが必要です。 ※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。</p>		
DisplayPort Altmodeに対応したType-CポートをDisplayPortに変換し映像出力ができる変換アダプタ。			
映像出力に対応したType-Cポート搭載のパソコンやタブレットから、DisplayPort入力端子を持つディスプレイなどに映像や音声を出力できます。			
高精細で滑らかな映像を大画面に出力可能。また、白飛びや黒潰れを抑制するHDRにも対応。			
ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現。			
手のひらに収まるコンパクトサイズで持ち運びにも便利。			
他のインターフェースと干渉せずに接続できるケーブル一体型です。取り回しやすい20cmのショートケーブル仕様。			
ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。			
<p>《ご購入前にご確認ください》</p> <p>※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modelに対応しているパソコンでご使用いただけます。</p> <p>※Nintendo Switch/Nintendo Switch 2には対応していません。</p>			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.