

品番：EA764AC-103A

品名：変換アダプター(USB TypeC-HDMI・他)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,900円(税抜) / 8,690円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,900円(税抜) / 8,690円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/02 09:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



PD充電に対応しパソコンやタブレットを充電しながら映像出力可能

仕様

| | | | |
|---------------|---|---------------|--|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-ALCHV02 |
| インターフェイス | USB 5Gbps(3.2 Gen1/3.1 Gen1 /3.0) | 電源 | バスパワー |
| コネクタ形状(電源入力側) | USB Type-Cオス | コネクタ形状(電源出力側) | HDMIタイプA(19pin)メス VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)メス |
| PD対応 | 対応 | USB PD最大入力 | 100W |
| 最大解像度 | 最大表示解像度/ HDMI側 3840×2160/30Hz(1台出力時のみ対応) VGA側 1920×1080/60Hzまたは1920×1200/60Hz ※同時出力の際は最大1920×1080/60Hzまでとなります。 ※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 | 最大対応解像度 | 4K/30Hz |
| HDCP | HDCP1.4 | HDMI規格 | HDMI1.4 |
| ジャック形状(オーディオ) | 音声出力端子 3.5mmステレオミニジャック | 消費電流 | 最大300mA |
| ケーブル長 | 0.2m | ケーブル径 | 4.3mm |

| | | | |
|---|--|--------|--|
| 本体サイズ | 75(W)×45(D)×14(H)mm | シールド方法 | 3重シールド |
| 対応機種 | <対応パソコン> USB 5Gbps Type-Cコネクタを標準 装備しており、DisplayPort Alt mode に対応しているWindows搭載 (DOS /V) パソコン、Apple Macシリーズ、 iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン <対応出力機器> HDMI入力端子またはミニD-Sub (HD) 15pinを標準搭載しているテレ ビ・パソコン用ディスプレイなど | 対応OS | Windows 11・10 macOS (Tahoe) 26、macOS (Sequoia) 15、macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 iPadOS 13、13.4、14、14.5、15、16、 17、18、26 iOS 17・18・26 |
| DisplayPort Altmodeに対応したType-CポートをHDMI (4K/30Hz) またはVGAに変換し映像出力ができる変換アダプタ | | | |
| HDMIポートとVGAポートを一つずつ搭載しており、別売のHDMIケーブルとVGAケーブルを使用して2台同時に出力することができます | | | |
| 映像と音声を同時出力できる.5mmステレオミニジャックを搭載 | | | |
| 最大100WまでのUSB PD給電に対応 | | | |
| 配線のしやすいショートケーブル一体型なので、他のインターフェースと干渉することなく接続でき、持ち運びしやすい超小型サイズ | | | |
| ノイズ干渉を防ぐ3重のシールド構造ケーブル | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.