

品番：EA764AC-112

品名：USB変換アダプター-(TypeC-DisplayPort/DPalt)



販売価格	5,610円(税抜) / 6,171円(税込)		
カタログ価格	5,610円(税抜) / 6,171円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/04/30 14:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1933ページ		



映像出力可能なタイプのType-Cから DisplayPort入力のディスプレイに出力するための変換アダプタ 4K@60Hz対応

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	AD-ALCDP1401
サイズ(W×D×H)mm	35.6×70.6×11.5	カラー	ブラック
ケーブル長	13.7cm	ケーブル径	約4.8mm
コネクタ	USB Type-C オス-DisplayPort メス	最大解像度	7680×4320(8K60Hz対応)
サイズ	約W35.6×D70.6×H11.5mm	対応機種	各社パソコン、タブレットなど ※DisplayPort Altモード対応USB Type-Cポートを持っている機種

DisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポート出力端子を搭載したパソコン本体をDisplayPort入力端子を持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタです。

「DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード※以下、DP Alt modeと記載)」対応のUSB Type-Cポートに接続し、DisplayPortの映像信号に変換するアダプタケーブルです。

8K60Hzに対応(DisplayPort Ver.1.4準拠)パソコンのグラフィックス性能が対応している機種なら、最大8K/60Hzの解像度での出力が可能です。※パソコン本体、DisplayPortケーブル、ディスプレイが全て8K/60Hzに対応している必要があります。

外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンに活用することができます。

ドライバーはインストール不要、接続するだけで使用できます。

DisplayPort Alt モード対応のUSB Type-Cポートからのデジタル音声出力に対応。(パソコン本体、ディスプレイが音声入出力対応の場合)

ACアダプタは不要です。Type-Cポートからのバスパワー電源で動作します。

映像出力可能なタイプのType-CからDisplayPortに出力するための変換アダプタ。

代替品



品番 EA764AC-102

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.