

品番：EA764AC-142

品名：70mm USB変換アダプター(A-C/3.0対応)



販売価格	2,470円(税抜) / 2,717円(税込)		
カタログ価格	2,470円(税抜) / 2,717円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/01 15:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1892ページ		



USB Aオスコネクタを、タイプCオスコネクタに変換するアダプタケーブル7cm

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	AD-USB26CAF
コネクタ	USB Type-Cコネクタ(オス)–USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) Aコネクタ(メス)	ケーブル長	73.5mm
対応機種	15インチMacBook Pro 2017 (Touchbar搭載モデル) 13インチMacBook Pro 2017 (Touchbar搭載モデル) 12インチMacBook 2017年モデル 12インチMacBook 2015年モデル USB Type-Cメスポートを持つ各社DOS/Vパソコン、MacBook(2015年モデル) 各社タブレット・スマートフォン USB Aコネクタオスを持つUSBケーブル、USBメモリ・USBキーボード・USBハブなどのUSB周辺機器 USB Aコネクタオスを持つUSBメモリ・USBキーボード・USBハブなどのUSB周辺機器 USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1 /USB3.0)対応など	重量	13g
カラー	ブラック	ケーブル径	3.8mm

USB Aコネクタ(オス)をUSB Type-Cコネクタ(オス)に変換するアダプタケーブルです。(USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) 規格対応)

お手持ちのUSBケーブル(Aコネクタ(オス)を持つケーブル)や、USB周辺機器などをUSB Type-Cポートを持つ端末機器に接続して使用することができます。(転送速度は使用する機器の速度に準じます)

両面挿せるUSB Type-C(タイプC)コネクタ採用で、コネクタの表・裏を気にせず使えます。

USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)の「SuperSPEED」、USB2.0の「HI-SPEED」、USB1.1の「Low SPEED」モードに対応した変換アダプタケーブルです。

急速充電対応で、1Aを超える充電電流(最大3A(DC5V)まで)に対しても電圧降下を最小限に留めることができる仕様の電線を採用しています。※1A以上の電流での急速充電に対応した機器、充電器、ケーブルなどが必要です。

銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理、信号線のペア線ごとにアルミシールド処理を施した三重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。

サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.