

品番：EA764AC-150

品名：USBエクステンダー



販売価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
カタログ価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 20:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1888ページ		



USB1.1機器を最大40m延長するエクステンダー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-RP40
コネクタ	マスター(PC側): USB Aコネクタ オス×1 (直付けケーブル30cm)・RJ-45 メス スレーブ(機器側): RJ-45 メス・USB Aコネクタ メス×1	サイズ(W×D×H)mm	39×54×25
重量(g)	48	電源	バスパワー(最大100mA)
対応OS	Windows 11・10・8. 1・8・7・Vista・XP macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 8.6~9.2	通信速度	12Mbps/1.5Mbps(理論値)
対応機種	各社パソコン ※日本語Windows 98発売以前に発売されたDOS/VパソコンはUSBポートが正常に動作しない場合があります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。(ドライバー不要) ※USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5	インターフェース規格	USB仕様 Ver.1.1準拠

～12Mbps)にのみ対応します
各社USB1.1周辺機器
※機種により対応できないものもあります。
※パソコン本体・USB1.1周辺機器の
組み合わせによっては対応しない場合
があります。

USB1.1機器をLANケーブル(カテゴリ5e)を使用して最大40m延長することができるエクステンダーセットです。※LANケーブル(カテゴリ5e)・USBケーブルは付属していませんので、必要な長さのケーブルを別途お求めください。※LANケーブルはストレート全結線のものをご利用ください。(クロス結線ケーブルは対応しません)

ドライバーソフトをインストールすることなく簡単に使えます。

接続手順1.パソコンのUSBポートにマスターのUSB Aコネクタを接続します。2.マスターのRJ-45 メスコネクタにLANケーブルを接続します。3.スレーブのRJ-45 メスコネクタにLANケーブルを接続します。4.スレーブのUSB Aコネクタメスに機器のUSBケーブルを接続します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.