

品番：EA764AC-25

品名：2.0m USBケーブル(A-LAN/CAT6)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,560円(税抜) / 3,916円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,560円(税抜) / 3,916円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/27 22:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



USB AポートをLANポートに変換し有線で安定した高速ネットワーク接続を実現、ドライバ不要で簡単接続

仕様

| | | | |
|-----------|---|----------|--|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-SL6ALAN02BK |
| コネクタ形状 | USB A - RJ-45 | ケーブル長 | 2m |
| ケーブル直径 | 4.2mm | カラー | ブラック |
| 対応カテゴリ・規格 | カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 | 通信速度 | 1Gbps |
| 周波数特性 | 250MHz | ケーブル構造 | STP |
| ケーブル導体 | 32AWG | ケーブル導体構造 | より線 |
| ツメ折れ防止カバー | 有 | 動作湿度 | 10~85% |
| 材質 | PVC(被覆) | 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ Chrome OS搭載パソコン など ※USBポート(USB-A メス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。</p> <p>※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。</p> <p>※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。</p> |
| <p>USB AポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能。</p> | | | |
| <p>LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。</p> | | | |
| <p>最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応。</p> | | | |
| <p>有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現。</p> | | | |
| <p>MACアドレスのパススルー機能に対応。ネットワークのセキュリティ管理にも最適。※パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。</p> | | | |
| <p>ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上。※使用中、USB Aコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。</p> | | | |
| <p>持ち運びしやすい細径タイプ</p> | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.